




Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M33X100

Objednací číslo	01210.330.100
Značka	-
UBB	950351085135
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032409
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M33
Délka	100 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standards

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technická specifikace

d-D	M33
k	21
L (mm)	100
P	3.5
s	50

Technický náčrt

