FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M30X120

Objednací číslo	01210.300.120
Značka	-
UBB	950351084484
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032324
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Délka	120 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	120
P	3.5
s	46

Technický nákres

