


Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pravý Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M12X160/ S=19



Číslo produktu	01220.120.160
Značka	-
UBB	953351866801
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033895
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	160
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	19

Standards

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): L≤125mm	30
b (min.): L>200mm	49
b (min.): 125mm<L≤200mm	36
s	19
P	1.75
k	7.5

Technický náčrt

