

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 8.8 M36X50



Číslo produktu	01210.360.050
Značka	-
UBB	955351314526
UNSPSC	31161620
EAN	8715493753570
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M36
Délka (L) (mm)	50
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technická specifikace

k	22.5
P	4
s	55

Technický náčrt

