



Sada konstrukčních šestihranných šroubů EN 15048 Ocel Pozinkované 8.8/8 M16X170

Objednací číslo	01222.160.170
Značka	-
UBB	500613345585
UNSPSC	31161620
EAN	8715494441490
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	170 mm
Třída	8.8/8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Pouze celá balení. Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb. Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy). Pro nepředepnuté šroubové spoje, to

Standardy

EN	15048
ISO	4014/4032

znamená použití
spojovacího
materiálu dle normy
EN 15048-1.V
porovnání s
běžnými šrouby
ISO 4014/4017
(dříve DIN 931/933)
a maticemi ISO
4032 (DIN 934),
šrouby a matice
podle EN 15048 mají
doplňující označení
'SB' (konstrukční
šrouby) a obal
obsahuje CE-
logo.Výrobci
musí být CE
certifikováni pro
výrobu spojovacího
materiálu dle normy
EN 15048.Šrouby
a matice jsou
baleny společně
v jedné uzavřené
krabici.Prohlášení
o výkonu (DoP) je k
dispozici.

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	170
m (max.)	14.8
P	2
s	24

Technický náčrt

