

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Pozinkované černě pasivované |8| M3

Objednací číslo 01326.030.001

Značka -

UBB 950355870706

UNSPSC 31161727

EAN 8715492407078

BAL. od 250 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované černě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technická specifikace

d-D	M3
m	2.4
P	0.5
s	5.5

Technický náčrt

