

Šroub se šestihrannou hlavou a zvětšeným závitem DIN 933 Ocel Žárový zinek 8.8 M10X20

Objednací číslo	01430.100.020
Značka	-
UBB	952351332616
UNSPSC	31161620
EAN	8715492412201
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	20 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit

Info

Velké pozinkované šrouby a vruty jsou vyráběny se standardní třídou tolerance závitů 6g před nanesením povrchu. Po galvanizaci nebudou pasovat do standardních matic nebo závitových otvorů s třídou tolerance 6H. Vhodné matice jsou opatřeny závitem třídy 6AZ (nadměrné). nadrozměrný DIN 933

Standardy

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Technická specifikace

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	20
P	1.5
S	17

Technický nákres

