

Šroub se šestihrannou hlavou a zvětšeným závitem DIN 933 Ocel Žárový zinek 8.8 M16X45

Objednací číslo	01430.160.045
Značka	-
UBB	950351210949
UNSPSC	31161620
EAN	8715492412478
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	45 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit

Info Velké pozinkované šrouby a vruty jsou vyráběny se standardní třídou tolerance závitů 6g před nanesením povrchu. Po galvanizaci nebudou pasovat do standardních matic nebo závitových otvorů s třídou tolerance 6H. Vhodné matice jsou opatřeny závitem třídy 6AZ (nadměrné). nadrozměrný DIN 933

Standardy

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technická specifikace

d-D	M16
k	10
L (mm)	45
P	2
S	24

Technický nákres

