




Šestihranný šroub s přírubami **DIN 6921 Ocel** **Pozinkované 10.9 M12X30**

Objednací číslo	04137.120.030
Značka	-
UBB	500648945250
UNSPSC	31161620
EAN	8717077238657
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	30 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. Specific
features of hexagon
bolts with flange: The
flange enables built
up forces under
the bolt head to be
spread over a larger
area, consequently
resulting in
lower surface
pressure. Large
(oversized) holes
and/or tooling holes
can be covered by
the flange. Washers
are not necessary.

Standardy

ASME	≈B18.2.3.4M
ISO	≈4162
EN	≈1665
DIN	6921

Technická specifikace

b (min.)	30
d-D	M12
dc (max.)	26.6
k (max.)	11.5
L (mm)	30
P	1.75
s	16

Technický náčrt

