



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 010.9 M10X50

Objednací číslo 07407.100.050

Značka -

UBB 500571181899

UNSPSC 31161518

EAN 8715494140232

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	50 mm
Třída	010.9
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závit	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit

Info

Zinkové vložování
eliminuje riziko
křehnutí vodíkem.
Všechny rozměry
jsou informativní
hodnoty a mohou
se lišit v závislosti
od výrobce. Díky
nepříznivé geometrii
hlavy má tento
spojovací materiál
sníženou schopnost
zatížení. Pokud
je nutné označit

Standardy

ISO	10642
DIN	≈7991

ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Technická specifikace

b (min.)	32
d-D	M10
dk (max.)	20.69
Plný závit L ≤	50
k (max.)	6.2
L (mm)	50
P	1.5
s	6
α	90

Technický náčrt

