

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |8| M22

Objednací číslo 01320.220.001

Značka -

UBB 950355018736

UNSPSC 31161727

EAN 8715492042941

BAL. od 25 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M22
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technická specifikace

d-D	M22
m	18
P	2.5
s	32

Technický náčrt

