

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |8| M30

Objednací číslo	01320.300.001
Značka	-
UBB	950355296357
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042972
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technická specifikace

d-D	M30
m	24
P	3.5
s	46

Technický náčrt

