



Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a zkosením DIN 1473 Automatová ocel 2X5MM

Objednací číslo	39730.020.005
Značka	-
UBB	950359657711
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825773
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	2 mm
Délka	5 mm
Materiál	Automatová ocel

Info V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

DIN	1473
NEN	≈2604
ISO	≈8740

Technická specifikace

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
f ≈	0.9
L (mm)	5
r ≈	2
Tolerance	h9
V	2.85

Technický náčrt

