FABORY

# Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M16X120

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 01400.160.120 |
| Značka | - |
| UBB | 950351192626 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492408747 |
| BAL. od 25 | Pouze celé balení |

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Průměr | M16 |
| Délka | 120 mm |
| Třída | 8.8 |
| Typ drážky | Šestihran |
| Tvar hlavy | Šestihranná hlava |
| Materiál | Ocel |
| Směr závitu | Pravý |
| Povrchová úprava | Žárový zinek |
| Závit | Metrický závit |
| Info | U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru.Závit |

## Standardy

| | |
|---|---|
| ISO | 4014 |
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-112 |

FABORY

odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale lícují se šrouby.ISO metrický

## Technická specifikace

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 44 |
| b (min.): L200mm | 57 |
| b (min.): L≤125mm | 38 |
| d-D | M16 |
| k | 10 |
| L (mm) | 120 |
| P | 2 |
| s | 24 |

## Technický nákres

