



Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Ocel Bez PU 45H M12X45

Objednací číslo	07810.120.045
Značka	-
UBB	952351142205
UNSPSC	31161518
EAN	8715492159618
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	45 mm
Třída	45H
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
bod	Flat
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve stříhu.

Standardy

BS	4168-2
NEN	2341
NF	E27-180
DIN	913
ASME	B18.3.6M
ISO	4026

Technická specifikace

d-D	M12
dp (max.)	8.5
L (mm)	45
P	1.75
s	6
t (min.)	4.8

Technický náčrt

