

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M45X160

Artikelnummer	01000.450.160
Marke	-
UBB	950351034158
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011886
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M45
Länge	160 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	102
b (min.): L200mm	115
b (min.): L≤125mm	96
d-D	M45
k	28
L (mm)	160
P	4.5
s	70

Technische Zeichnung

