FABORY



Objednací číslo	08750.300.160
Značka	-
UBB	950351673377
UNSPSC	31161620
EAN	8715492564290
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Délka	160 mm
Třída	5.6
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel (AD-W7)
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	Speciální vlastnosti šroubů s šestihrannou hlavou pro tlakové nádoby apod.:Určeny k použití v tlakových nádobách, parních strojích, zařízeních a přírubových spojích při teplotách od –10°C do +300 °C, přetlacích max. 40 bar a rozměrech do M30 (včetně). Odpovídají požadavkům AD-Merkblatt W7, TRD 106 dle TÜV

Standardy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

(Technischer Überwachungsverein) a DIN 267-13.V souladu s TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253, obdržel výrobce osvědčení k dodávkám těchto šroubů bez certifikátu 3.1, obchodní značka a popis třídy jsou dostačující.Toto osvědčení akceptuje rovněž nizozemský ”Lloyd's Register Energy”.pro tlakové nádoby

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	160
P	3.5
s	46