

## Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 8.8 M5X25

Artikelnummer	01010.050.025
Marke	-
UBB	950351041088
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013125
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	25 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

### Technische Spezifikation

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	25
P	0.8
s	8

### Technische Zeichnung

