

Závrtný šroub, koncovka 1,25 d BSW Ocel Bez PU 5.6 1/2X60MM



Objednací číslo	21540.127.060
Značka	-
UBB	950353051929
UNSPSC	31161610
EAN	8715492614544
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	1/2 Inch
Délka	60 mm
Třída	5.6
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Britský standard Whitworth
Závitů na palec	12

Standardy

DIN	≈939
-----	------

Info	V závislosti na dostupnosti může být dodána třída 5.8. Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen. Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit. POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub 5/16 x 25, kde L = 25 mm je pracovní délka a e=10 mm koncovka
------	--

do kovu. Celková délka je $25 + 10 = 35$ mm. Délka závitu na straně matice je $b = 18$ mm. Závrtné šrouby dle $\approx$ DIN 939 (1955) s koncovkou do kovu $e \approx 1,25d$ nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny. Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6, dle DIN 13 a 14, Příloha 14 (1944), znamenající "uložení s přesahem", a zabraňuje uvolnění šroubů během demontáže.

Technická specifikace

b	30
$e \approx 1,25d$	16
L (mm)	60

Technický náčrtek

