



Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO 8750 Pružinová ocel 420-545 HV30 16X100MM

Objednací číslo 39140.160.100

Značka -

UBB 950359065857

UNSPSC 31163201

EAN 8715492809360

BAL. od 5 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	16 mm
Délka	100 mm
Materiál	Pružinová ocel
Technický materiál	420-545 HV30

Standardy

DIN	7343
ISO	8750

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. V =
Střihová pevnost
dvojitá min. v
kN. Speciální
vlastnosti pružných
rovných kolíků
(spirálních
kolíků): Používány
pro demontovatelné
spoje (polohování)
dvou nebo více
dílů, lze je rovněž
použít jako hřídele a
závěsné, dorazové a
podpěrné kolíky. Díky
svému spirálnímu
průřezu (cca
2.1/4 vinutí) jsou
pružné rovné kolíky
(spirální kolíky) velmi

flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení. Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat stříhovésíly bez ohledu na jejich směr. Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.

Technická specifikace

$a \approx$	4
d_1 (max.)	17
d_1 (min.)	16.45
d_2 (max.)	15.6
D (mm)	16
L (mm)	100
V	155

Technický náčrtek

