

## Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr3+ |8| M12

Artikelnummer	01325.120.001
Marke	-
UBB	500505356112
UNSPSC	31161727
EAN	8715494207942
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M12
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+)
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

### Technische Spezifikation

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

### Technische Zeichnung

