

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X45

| | |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 04105.080.045 |
| Marke | - |
| UBB | 500505560218 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715494439008 |
| PKG. von 200 | Nur komplette Verpackung |

Technische Parameter

| | |
|-----------------|---|
| Durchmesser | M8 |
| Länge | 45 mm |
| Klasse | 10.9 |
| Antriebsart | Hexagon |
| Kopfform | Sechskantkopf |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Oberfläche | Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |
| Info | A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement. |


Standards

| | |
|------|------------|
| NF | E25-112 |
| DIN | 931 |
| ISO | 4014 |
| NEN | 1555 |
| ASME | B18.2.3.1M |

Technische Spezifikation

| | |
|---------------------------|------|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 28 |
| b (min.): L≤125mm | 22 |
| d-D | M8 |
| k | 5.3 |
| L (mm) | 45 |
| P | 1.25 |

Technische Zeichnung



FABORY