



Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a čepem DIN 1470 Automatová ocel 4X30MM

Objednací číslo 39700.040.030

Značka -

UBB 950359121049

UNSPSC 31163215

EAN 8715492823489

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	4 mm
Délka	30 mm
Materiál	Automatová ocel

Info V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2601
DIN	1470
ISO	≈8739

Technická specifikace

c ≈	0.5
d1	4
d2 ≈	4.25
D (mm)	4
L (mm)	30
r ≈	4
Tolerance	h11
V	10.6

Technický náčrt

