

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X40

Artikelnummer	04116.160.040
Marke	-
UBB	500571179000
UNSPSC	31161620
EAN	8715494145220
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	40 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standards

NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M16
k	10
L (mm)	40
P	2
s	24

Technische Zeichnung

