


## Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X50



Artikelnummer	04116.160.050
Marke	-
UBB	500571179265
UNSPSC	31161620
EAN	8715494145244
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M16
Länge (L) (mm)	50
Klasse	10.9
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

### Standards

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

### Technische Spezifikation

k	10
P	2
s	24

### Technische Zeichnung

