

Rýhovaný kolík se střední drážkou třetinové délky DIN 1475 Automatová ocel 3X14MM



Objednací číslo	39750.030.014
Značka	-
UBB	500645377853
UNSPSC	31163215
EAN	8717077084872
BAL. od 250	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3 mm
Délka	14 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2606
DIN	1475
ISO	≈8742

Technická specifikace

c ≈	0.4
d1	3
d2 ≈	3.25
D (mm)	3
L (mm)	14
r ≈	3
Tolerance	h9
V	6.15

Technický náčrt

