



Šroub se zápusťnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 M5X25

Objednací číslo	51060.050.025
Značka	-
UBB	950351798521
UNSPSC	31161518
EAN	8715492264831
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	25 mm
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	10642
-----	-------

Info

Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací

materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Technická specifikace

b (min.)	22
d-D	M5
dk (max.)	10.07
Plný závit $L \leq$	30
k (max.)	3.1
L (mm)	25
P	0.8
s	3
α	90

Technický náčrt

