




Muttern mit Klemmteil und Kunststoffeinsatz, DIN 985 metrisches Feingewinde DIN 985 Stahl Elektrolytisch verzinkt |5| M10X1,00

Artikelnummer	12320.100.100
Marke	-
UBB	950355119484
UNSPSC	31161727
EAN	8715492577337
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Klasse	5
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Standards

NF	E25-412
DIN	985
ISO	10512

Technische Spezifikation

d-D	M10
h	10
P	1
s	17

Technische Zeichnung

