

Šestihranná matice DIN 934 Nerezocel A2 METALFORM 70 M12

Objednací číslo	51089.120.001
Značka	-
UBB	950355976081
UNSPSC	31161727
EAN	8715492267900
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Třída	70
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	METALFORM
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Info	Speciální vlastnosti METALFORM:Suché, částečně viditelné mazivo eliminující možnost zadření závitových upevňovacích prvků z nerez oceli.Součinitel tření je navíc snížen na konstantnější hodnotu.V kombinaci šroub/matice postačuje k prevenci proti zadření lubrikace METALFORMem pouze na matici.Po aplikaci lze velmi snadno odstranit rozpouštědlem,
------	---

takže nejsou námitky
proti použití produktu
v potravinářském
průmyslu.

Technická specifikace

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Technický nákres

