




## Muttern mit Klemmteil und Kunststoffeinsatz, DIN 985 metrisches Feingewinde DIN 985 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert [10] M12X1,50

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 12422.120.150            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 950355655891             |
| UNSPSC        | 31161727                 |
| EAN           | 8715492578631            |
| PKG. von 100  | Nur komplette Verpackung |

### Technische Parameter

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Durchmesser     | M12                                    |
| Klasse          | [10]                                   |
| Antriebsart     | Hexagon                                |
| Material        | Stahl                                  |
| Gewinderichtung | Rechts                                 |
| Oberfläche      | Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |
| Gewinde         | Metrisches feines Gewinde              |

### Standards

|     |         |
|-----|---------|
| ISO | 10512   |
| DIN | 985     |
| NF  | E25-412 |

### Technische Spezifikation

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M12 |
| h   | 12  |
| P   | 1.5 |
| s   | 19  |

### Technische Zeichnung

