


Fischer Svorníková kotva Ocel Pozinkované FZA 18X80 M12/25



Objednací číslo	63445.180.080
Značka	-
UBB	950372063723
UNSPSC	31162101
EAN	4006209607213
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Materiál	Ocel
Povolení	ETA Option 1
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	FZA

Standardy

Info	Tinst = Utahovací moment v NmVhodné pro montáž a zatížení v tahové zóně.Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f=1,4$.Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na
------	--

vyžádání. Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Technická specifikace

Beton $\geq$ C20 / 25	9.5
d-D	M12
Hloubka vrtání	80
Vrták $\varnothing$ (typ FZUB)	18
Montážní tloušťka (max.)	25
Tinst	60
Typ	FZA 18X80 M12/25

Technický nákres

