

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M52X500

Artikelnummer	01000.520.500
Marke	-
UBB	952351966983
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012432
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M52
Länge	500 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	116
b (min.): $L > 200$ mm	119
d-D	M52
k	33
L (mm)	500
P	5
s	80

Technische Zeichnung

