



## Sicherungsmuttern DIN 985 metrisch DIN 985 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |10| M10

Artikelnummer	12450.100.001
Marke	-
UBB	950355359965
UNSPSC	31161727
EAN	8715492578716
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M10
Klasse	10
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NF	E25-412
DIN	985
ISO	≈10511

### Technische Spezifikation

d-D	M10
h	10
P	1.5
s	17

### Technische Zeichnung

