FABORY



Flügelmuttern amerikanisches Modell DIN ≈315 Stahl Elektrolytisch verzinkt 04 M16

Artikelnummer	16250.160.001
Marke	-
UBB	950355163011
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590374
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Klasse	04
Antriebsart	Flügel
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	≈B18.17
DIN	≈315
BS	≈856

Technische Spezifikation

d-D	M16
e ≈	65
h ≈	30.8
m ≈	10.6
P	2

Technische Zeichnung