

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M22X150/S=32



Artikelnummer	01200.220.150
Marke	-
UBB	950351158726
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027504
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M22
Länge	150 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	150
P	2.5
s	32

### Technische Zeichnung

