



Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B16 - Gr.2H 1/2X90 (3.1/2)

Artikelnummer	22551.127.088
Marke	-
UBB	951353017522
UNSPSC	31161619
EAN	8715492622525
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1/2 Inch
Länge	90 mm
Klasse	Gr.B16 - Gr.2H
Material	Stahl
Material technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	13

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Standards

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

B	0.875
L (mm)	90
M	12.3

