FABORY



Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 964 DIN 964 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X16

Artikelnummer	24570.050.016
Marke	-
UBB	950353149624
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636140
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	16 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Linsensenkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	≈2371
BS	≈4183
DIN	964
NF	≈E25-124
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Full thread if L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	16
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Technische Zeichnung

