

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A2 Min.50 M12X380

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 51000.120.380            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 500571245264             |
| UNSPSC        | 31161620                 |
| EAN           | 8715494131674            |
| PKG. von 10   | Nur komplette Verpackung |

### Technische Parameter

|                    |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser        | M12                                                                                  |
| Länge              | 380 mm                                                                               |
| Klasse             | Min.50                                                                               |
| Antriebsart        | Hexagon                                                                              |
| Kopfform           | Sechskantkopf                                                                        |
| Material           | Rostfreistahl                                                                        |
| Material technisch | A2                                                                                   |
| Gewinderichtung    | Rechts                                                                               |
| Gewinde            | Metrisches Gewinde                                                                   |
| Info               | Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50. |

### Standards

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |
| ISO  | 4014       |

### Technische Spezifikation

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 36   |
| b (min.): L200mm          | 49   |
| b (min.): L≤125mm         | 30   |
| d-D                       | M12  |
| k                         | 7.5  |
| L (mm)                    | 380  |
| P                         | 1.75 |

### Technische Zeichnung



