

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M10X25



Artikelnummer	53570.100.025
Marke	-
UBB	950351843087
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319579
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	25 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125

Technische Spezifikation

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Full thread if L ≤	40
k (max.)	10
L (mm)	25
P	1.5
s	8

Technische Zeichnung

