

Sechskantschraube übermaß Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M12X45

Artikelnummer	01420.120.045
Marke	-
UBB	950351204504
UNSPSC	31161620
EAN	8715492411044
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	45 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized). Übermaß

Standards

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 36
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 49

b (min.): $L \leq 125$ mm 30

d-D M12

k 7.5

L (mm) 45

P 1.75

s 19

Technische Zeichnung

