

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X25

Artikelnummer	04116.060.025
Marke	-
UBB	500571177020
UNSPSC	31161620
EAN	8715494147576
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	25 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standards

NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M6
k	4
L (mm)	25
P	1
s	10

Technische Zeichnung

