



Sechskantschrauben ISO 8765 DIN 960 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.9 M12X1,50X45

Artikelnummer	04162.120.045
Marke	-
UBB	500648164787
UNSPSC	31161620
EAN	8717077212343
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	45 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.


Standards

DIN	960
NEN	1555
NF	E25-152
ISO	8765

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische Zeichnung



L (mm)	45
P	1.5
s	19