



Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 12.9 M16X65

Artikelnummer	07025.160.065
Marke	-
UBB	500644777277
UNSPSC	31161605
EAN	8717077026278
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	65 mm
Klasse	12.9
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.


Standards

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1

Technische Spezifikation

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Full thread if L ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	65

Technische Zeichnung



FABORY