



Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 metrisches Feingewinde DIN 912 Stahl Blank 12.9 M16X1,50X100

Artikelnummer	07040.160.100
Marke	-
UBB	952351308129
UNSPSC	31161605
EAN	8715492054746
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	100 mm
Klasse	12.9
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.


Standards

DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	12474
NF	E25-125

Technische Spezifikation

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Full thread if $L \leq$	60
k (max.)	16

Technische Zeichnung



L (mm) 100

P 1.5

s 14