

Innensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 916 Stahl Blank 45H M8X12



Artikelnummer	07840.080.012
Marke	-
UBB	950351517525
UNSPSC	31161518
EAN	8715492163134
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	12 mm
Klasse	45H
Antriebsart	Innensechskant
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Point	Cup
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.


Standards

NF	E27-183
NEN	2343
ASME	B18.3.6M
ISO	4029
DIN	916
BS	4168-5

Technische Spezifikation

d-D	M8
dv	5
L (mm)	12
P	1.25
s	4

Technische Zeichnung



t (min.)

3

FABORY