

Sechskantmuttern DIN 555 DIN 555 Stahl Elektrolytisch verzinkt |4| M42

Artikelnummer	08110.420.001
Marke	-
UBB	950355059813
UNSPSC	31161727
EAN	8715492550729
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M42
Klasse	4
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	555
NEN	697
NF	E25-402

Technische Spezifikation

d-D	M42
m	34
P	4.5
s	65

Technische Zeichnung

