


Sechskantschrauben mit Sechskantmutter DIN 601/555 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X40



| | |
|---------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 08200.160.040 |
| Marke | - |
| UBB | 950351097767 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492552020 |
| PKG. von 50 | Nur komplette Verpackung |

Technische Parameter

| | |
|-----------------|--|
| Durchmesser | M16 |
| Länge | 40 mm |
| Klasse | 4.6 |
| Antriebsart | Hexagon |
| Kopfform | Sechskantkopf |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |
| Info | The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum. |


Standards

| | |
|-----|-------------------|
| ISO | ≈4016/4033 |
| NF | E25-115-1/E25-402 |
| DIN | 601/555 |
| NEN | 102/697 |

Technische Spezifikation

| | |
|---------------------------|-----|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 44 |
| b (min.): L200mm | 57 |
| b (min.): L≤125mm | 38 |
| d-D | M16 |
| k | 10 |
| L (mm) | 40 |

Technische Zeichnung



m

13

P

s

FABORY

2

24