



Muttern mit Klemmteil und Kunststoffein- satz, DIN 985 metrisches Feingewinde DIN 985 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |10| M10X1,00

Artikelnummer	12422.100.100
Marke	-
UBB	950355655719
UNSPSC	31161727
EAN	8715492578624
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Klasse	10
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Standards

ISO	10512
DIN	985
NF	E25-412

Technische Spezifikation

d-D	M10
h	10
P	1
s	17

Technische Zeichnung

