



Sechskant-Flachmuttern DIN 439b metrisch DIN 439 2 Rostfreistahl A2 035 M24

Artikelnummer	51090.240.001
Marke	-
UBB	950355220696
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268105
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Klasse	035
Antriebsart	Hexagon
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	439-2
ASME	B18.2.4.5M
ISO	4035
NF	E25-405-1
NEN	2334-B

Technische Spezifikation

d-D	M24
m	12
P	3
s	36

Technische Zeichnung

