

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Rostfreistahl A2 Min.50 Großverpackung M24

Artikelnummer	51100.240.001
Marke	-
UBB	950355222007
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268587
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 are minimal property class 50.Großverpackung

Standards

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische Spezifikation

d-D	M24
m	19
P	3
s	36

Technische Zeichnung

